

# Fixed castor for aluminium profile

For loads up to 120kg

TPEF

- Castor for aluminium profil 40/45mm such as PRF4545

- Materials:

Plate: powder-coated steel sheet,

natural aluminium colour

Wheel: grey polypropylene (RAL 7001)

## Advantages


- Silent
- Will not mark floor
- Low rolling resistance

## Info

- Fixing screws not supplied  
(See PRF-ECL-M8 and BHC8/CHC8 screws)



Typical application



## DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	ØD	H	Maximum load (N)	Weight (g)	Price each 1 to 9
TPE80/F	80	111	1000	484	22,14 €
TPE100/F	100	136	1100	577	26,60 €
TPE125/F	125	161	1200	675	29,80 €

Dimensions in mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLEMENT 2019

279

## Altri prodotti...



PSG085  
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



WINGbrEcrou  
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315



CLSCLP\_SS  
Forcella e perno serie corta, Corta inox



T39\_T49  
Molla di trazione al metro acciaio, al metro



CHA135  
Cerniera ad avvitare, 135 gradi



CFF  
Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



BPVM  
Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare



BLHB20  
Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 1.77 Nm



PHT  
Maniglia a ponte, Fino a 250°C



ACLEPP  
Angolare, 8 fori



CHTRP  
Riduttore a rinvio angolare a L o a T,



DBL880  
Rotella per catena, Serie 880 e 881

## Prodotti correlati



TPEpbd  
Ruota per profili alluminio, Girevole con freno



PRF4545  
Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL\_  
Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Acciaio



BHC  
Vite a testa bombata BHC , Inox A2