

Fixed castor for aluminium profile

For loads up to 120kg

TPEF

- Castor for aluminium profil 40/45mm such as PRF4545

- Materials:

Plate: powder-coated steel sheet,

natural aluminium colour

Wheel: grey polypropylene (RAL 7001)

Advantages


- Silent
- Will not mark floor
- Low rolling resistance

Info

- Fixing screws not supplied
(See PRF-ECL-M8 and BHC8/CHC8 screws)



Typical application



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	ØD	H	Maximum load (N)	Weight (g)	Price each 1 to 9
TPE80/F	80	111	1000	484	22,14 €
TPE100/F	100	136	1100	577	26,60 €
TPE125/F	125	161	1200	675	29,80 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019


279

Altri prodotti...



GFX


Giunto a dentatura bombata serie economica, Acciaio e poliammide



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata

...



TC1rp

Tenditore per catena automatico, Con pattino 180°



DOMI30

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



GLT3-46A

Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore, Estensione totale



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.12 a 0.22kW



ERT

Dado piastrina, Per scanalatura a T



DBL880

Rotella per catena, Serie 880 e 881



GLP

Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



FR

Inserti filettati, Acciaio



LF

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera di regolazione

Prodotti correlati



TPEpbd

Ruota per profili alluminio, Girevole con freno



PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



PRF_ECL_

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Acciaio



BHC

Vite a testa bombata BHC, Inox A2