

# Fixed castor for aluminium profile

For loads up to 120kg

TPEF

- Castor for aluminium profil 40/45mm  
such as PRF4545

- Materials:

Plate: powder-coated steel sheet,

natural aluminium colour

Wheel: grey polypropylene (RAL 7001)

## Advantages


- Silent
- Will not mark floor
- Low rolling resistance

## Info

- Fixing screws not supplied  
(See PRF-ECL-M8 and BHC8/CHC8 screws)



Typical application



## DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	H	Maximum load (N)	Weight (g)	Price each 1 to 9
TPE80/F	80	111	1000	484	22,14 €
TPE100/F	100	136	1100	577	26,60 €
TPE125/F	125	161	1200	675	29,80 €

Dimensions in mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLEMENT 2019

279

## Altri prodotti...



PTA40  
Articulated foot with  
solid base foot Ø 40,  
3000N



ACLBDB  
Sistema di chiusura  
per profili alluminio,  
Fermo a 2 sfere




BLH60  
Rinvio angolare a L,  
da 19 a 70 Nm



OP2  
Indicatore di posizione  
digitale (N. di giri), 3  
cifre



ZBconique  
Ingranaggio conico in  
plastica, 1:1



MRA  
Maglia rapida, Acciaio



CMM  
Testa a snodo  
maschio DIN  
ISO12240-4, Acciaio /  
bronzo



HW\_HT  
Guida su semi-binari,  
Ruota



RFVcap  
Coperchio di  
protezione inox,  
Coperchio di



PCS\_PA6  
, 12.7mm (DIN 08B-1)



D19\_D29  
Molla di compressione  
al metro acciaio, al  
metro



PSG1  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
35NCD6 pretrattato

## Prodotti correlati



TPEpbd  
Ruota per profili  
alluminio, Girevole  
con freno



PRF4545  
Profilato alluminio  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL  
Fissaggio, Dado  
quadrato con  
linguetta - Acciaio



BHC  
Vite a testa bombata  
BHC, Inox A2