

# Fixed castor for aluminium profile

For loads up to 120kg

TPEF

- Castor for aluminium profil 40/45mm such as PRF4545

- Materials:

Plate: powder-coated steel sheet,

natural aluminium colour

Wheel: grey polypropylene (RAL 7001)

## Advantages


- Silent
- Will not mark floor
- Low rolling resistance

## Info

- Fixing screws not supplied  
(See PRF-ECL-M8 and BHC8/CHC8 screws)



Typical application



## DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	ØD	H	Maximum load (N)	Weight (g)	Price each 1 to 9
TPE80/F	80	111	1000	484	22,14 €
TPE100/F	100	136	1100	577	26,60 €
TPE125/F	125	161	1200	675	29,80 €

Dimensions in mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLEMENT 2019

279

## Altri prodotti...



G-ECO2  
Ingranaggio dritto  
acciaio - serie ECO,  
Acciaio C45



E20  
Riduttore a rinvio  
angolare, da 0.60 a  
3.84 Nm



BSPM  
Vite a ricircolo di sfere  
miniatura, Dado +  
vite a ricircolo di sfere



PTA150  
Piede snodato con  
base stampata Ø150,  
40000N



PLM-C  
Magnete cilindrico di  
fermo, Magnete di  
fermo cilindrico



DBC  
Panamech, Multi-  
Beam, Alluminio - con  
ganascia di serraggio



M0  
Ruote per viti senza  
fine , Bronzo



CHT  
Motore AC asincrono  
trifase, 0.55 a 1.1kW



BFM2  
Dado trapezoidale,  
Bronzo - 2 filetti



MDB\_MTB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata ,



MDB\_MTB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata ,



SHA\_PT  
Volantino pieno,  
Poliammide

## Prodotti correlati



TPEpbd  
Ruota per profili  
alluminio, Girevole  
con freno



PRF4545  
Profilato alluminio  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL  
Fissaggio, Dado  
quadrato con  
linguetta - Acciaio



BHC  
Vite a testa bombata  
BHC , Inox A2