

Swivel castor for aluminium profile

TPEPDB

For loads up to 120kg

- Swivel castor with brake for use with aluminium profile 40/45mm such as PRF4545

- Material:

Plate: powder-coated steel sheet,
natural aluminium colour

Wheel: grey polypropylene (RAL 7001)

Advantages

- Silent
- Will not mark floor
- Low rolling resistance


Info

- Fixing screws not supplied

(See PRF-ECL-M8 and BHC8/CHC8 screws)



Typical application



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Part number	ØD	H	Maximum load (N)	Weight (g)	Price each 1 to 9
TPE80/PDB	80	111	1000	710	32.11 €
TPE100/PDB	100	136	1100	787	35.05 €
TPE125/PDB	125	161	1200	873	37.15 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



M0

Vite senza fine ,
Acciaio temprato



PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Kit di
fissaggio per rotella
eccentrica



SF_ZZ

Cuscinetto radiale a
sfere, Inox



DKONSL

Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio maschio



PAT123

Piede snodato con
base lamiera Ø123, Ø
123



PRF4590_E

Squadra di giunzione,
PRF4590




SHW

Rondella semplice ,
Acciaio



H02SS

Giunto cardanico
semplice ad aghi -
inox, Sollecitazioni
importante ...



TBV

Tavola di
posizionamento
verticale manuale,




MBF

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi



GE_ET_2RS

Snodo sferico, Cromo
duro/PTFE con
guarnizioni di tenuta



PF20NM

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
5 Nm

Prodotti correlati



TPEF

Ruota per profili
alluminio, Fissa



PRF4545

Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm



PRF_ECL

Fissaggio, Dado
quadrato con
linguetta - Acciaio



CHC

Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19