

Madrevite a passo lungo

TPR

Fino a 40mm
di corsa per rotazione

- **Madrevite sola**
- Filettatura inclinata a destra
- Per regolazioni rapide senza sistema pneumatico né cinghia dentata
- Nessuna ritenuta all'arresto
- Materiale:
inox 304

Accessori


- Funziona con dadi a passo lungo EPRC e EPRF
(incompatibile con i dati ECPR)

Info.

- Lunghezza max: 3000mm
(Tranne madrevite TPR 6,35: max 1000mm)



Nuove dimensioni



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	Passo P ØD (mm)	Angolo d'elica (°)	Numero di principi	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit.	
						1 a 4	
TPR6.35-2.54-1000/SS	6,35	2,54	7,26°	2	1000	-	41,00 €
TPR6.35-25.4-1000/SS	6,35	25,4	51,85°	8	1000	✓	43,52 €
TPR10-12-1000/SS	10	12	21,54°	4	1000	✓	72,55 €
TPR10-25-1000/SS	10	25	38,51°	8	1000	-	74,44 €
TPR10-50-1000/SS	10	50	57,86°	10	1000	✓	97,15 €
TPR14-25-1000/SS	14	25	29,61°	5	1000	✓	107,24 €
TPR14-30-1000/SS	14	30	34,30°	6	1000	-	111,67 €
TPR18-40-1000/SS	18	40	35,65°	8	1000	✓	162,77 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ACLBT5
Sistema di chiusura,
Blocca porta a sfera



CQA20
Accessori per slitta di
regolazione miniatura,
20



GP
Chiusura a leva molla
a trazione
compensata, Con
porta-lucchetto



ZG1
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



G1
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



CHAupa



RPB
Vite a ricircolo di
sfere, Supporto



AC156-157
Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



HG5-ECO
Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia cilindrica




SFE
Testa a snodo
femmina, Inox / PTFE



GLB
Piccolo volano a 6
alette, Tecnopolimero
- Inox

Prodotti correlati



EPRF
Dado flangiato per
madrevite a passo
lungo, Dado flangiato
-fino a 4...



EPRC
Dado cilindrico a
passo lungo, Dado
cilindrico-fino a 40mm
di corsa ...