

Cremaigliera sezione circolare

Stock Inx



Modulo 0,25-1,5

Inox

- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale : Inox 304L,
tranne modulo 0,25: inox 303

Opzione

- Diverse lunghezze



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Modulo	P (mm)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
TR0.25-400/303	0,25	5,30	6,00	5,55	400	✓	136,80 €
TR0.5-400/304L	0,50	8,70	10,00	9,20	400	✓	89,53 €
TR0.7-400/304L	0,70	9,80	12,00	10,50	400	✓	77,10 €
TR0.8-400/304L	0,80	9,70	12,00	10,50	400	✓	77,84 €
TR1-400/304L	1,00	9,50	12,00	10,50	400	✓	85,50 €
TR1.5-400/304L	1,50	16,00	20,00	17,50	400	✓	98,23 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SHA_PT
Volantino pieno,
Poliammide



CLSCLP
Forcella serie corta,
Corta acciaio



NDS14C
Porta ventosa,
Connettore angolare
universale



NPTF20
Morsetto di
collegamento, Fisso
Ø10 a Ø14



GGP
Vite ad alette,
Tecnopolimero con
inserto in acciaio



HK
Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LWH



PDM_PDV
Detectable plastic
palm grip, blue
thermoplastic



INS_BR
Boccola autofilettante
Ottone, Ottone



ZBconique
Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



CCLSS
Capocorda ad
occhiello, Inox



F7-SN
Visualizzatore
multifunzione,
Supporto snodato



S20
Supporto corto per
manicotto aperto a
sfere, Aperto - corto

Prodotti correlati



TRM
Cremagliera sezione
circolare, Acciaio -
modulo 1-6



TRMSS
Cremagliera a sezione
circolare, Inox -
modulo 1-5