



- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:  
Acciaio laminato A60



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Modulo	H (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000	1	9,00	10	999	✓	96,77 €
TRM1.5-1000	1,5	13,50	15	999	✓	131,68 €
TRM2-1000	2	18,00	20	999	✓	132,83 €
TRM2.5-1000	2,5	22,50	25	997	✓	176,48 €
TRM3-1000	3	27,00	30	999	✓	168,88 €
TRM4-1000	4	36,00	40	1005	✓	204,94 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato



BLHT40

Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con pe...




ES

Support base (tripod), Plastic



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio




NKIB

Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale bidirezionale



INO

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



RPP8

Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50



S\_2RS


Cuscinetto radiale a sfere, Inox



UCP\_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox

## Prodotti correlati




TR

Cremaiglieria sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



TRMSS

Cremaiglieria a sezione circolare, Inox - modulo 1-5



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2