



- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:
Acciaio laminato A60



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Modulo	H (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000	1	9,00	10	999	✓	96,77 €
TRM1.5-1000	1,5	13,50	15	999	✓	131,68 €
TRM2-1000	2	18,00	20	999	✓	132,83 €
TRM2.5-1000	2,5	22,50	25	997	✓	176,48 €
TRM3-1000	3	27,00	30	999	✓	168,88 €
TRM4-1000	4	36,00	40	1005	✓	204,94 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



H3
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



YG1
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



DOMI120
Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



KSM
Dado cilindrico in acciaio, Acciaio - 1 filetto



BPM-Z
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...




JSM
Cuscinetto cilindrico, Polimero universale



NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



ADSR
Giunto senza gioco Gerwah®, da 12.5 a 525Nm



RPP
Piastra di giunzione per cinghia RPP,



CLG3
Ingranaggio dritto in plastica stampata,




H1
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



DB
Ingranaggio conico in acciaio, 2:1


Prodotti correlati



TR
Cremagliera sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



TRMSS
Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5



G1
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2