



- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:  
Inox stirato 304



A stock  
fino a modulo 2

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000/SS	1	9,00	10	999	121,99 €
TRM1.5-1000/SS	1,5	13,50	15	999	176,24 €
TRM2-1000/SS	2	18,00	20	999	171,48 €
TRM2.5-1000/SS	2,5	22,50	25	997	Su richiesta
TRM3-1000/SS	3	27,00	30	999	Su richiesta
TRM4-1000/SS	4	36,00	40	1005	Su richiesta
TRM5-1000/SS	5	45,00	50	1005	Su richiesta


Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BLHB20

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 1.77 Nm



RPP14

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



AC

Piastrina di riscontro, 13mm



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



TM\_CTM\_CTF

Accessori per ventosa, Insetto per ventosa - A scatto



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80




GSI\_A

Molla a gas regolabile inox, Inox



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio /



NK80

Guida mini Drylin® N, Larghezza 80mm



SBRtool


Chain tool, Drive chain maintenance tools



UGPC

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto corto

## Prodotti correlati



TR

Crema di sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



TRM

Crema di sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6



SSG1

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



SSG1\_304L

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L