



- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:
Inox stirato 304



A stock
fino a modulo 2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Modulo	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000/SS	1	9,00	10	999	121,99 €
TRM1.5-1000/SS	1,5	13,50	15	999	176,24 €
TRM2-1000/SS	2	18,00	20	999	171,48 €
TRM2.5-1000/SS	2,5	22,50	25	997	Su richiesta
TRM3-1000/SS	3	27,00	30	999	Su richiesta
TRM4-1000/SS	4	36,00	40	1005	Su richiesta
TRM5-1000/SS	5	45,00	50	1005	Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MSP19

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico con dado



DZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



RBGpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - gomma grigia




SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



CLB_M

Maniglia a ripresa, Zamak



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



PW_PWG05

Vite senza fine di precisione, Acciaio



DOG11

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 6 Nm



LACM_SS

Leva a camma inox, Femmina



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



CHAR16046


Cerniera a molla, avvitabile



RFV50

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 80 Nm

Prodotti correlati



TR

Cremaiera sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



TRM

Cremaiera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6



SSG1

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



SSG1_304L

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L