



- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:  
Inox stirato 304



A stock  
fino a modulo 2

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000/SS	1	9,00	10	999	121,99 €
TRM1.5-1000/SS	1,5	13,50	15	999	176,24 €
TRM2-1000/SS	2	18,00	20	999	171,48 €
TRM2.5-1000/SS	2,5	22,50	25	997	Su richiesta
TRM3-1000/SS	3	27,00	30	999	Su richiesta
TRM4-1000/SS	4	36,00	40	1005	Su richiesta
TRM5-1000/SS	5	45,00	50	1005	Su richiesta

Dimensioni in mm


## Altri prodotti...



PRF\_SDD  
Supporto per sensore  
Ø12, Ø12



RT25  
Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/elevata



MAT  
Albero laminato  
calibrato rettificato,  
Acciaio 100C6



CDC  
Molla di compressione  
conica, Conica




ACA  
Albero scanalato in  
acciaio, Acciaio



SHTC  
Tavola lineare  
Drylin®, Nessuna  
manutenzione



SEH  
Attrezzo di bloccaggio  
a tirante, A tirante -  
acciaio



MBrondelle  
Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Rondella  
di arresto MB



GBMf  
Dado per vite a sfere,  
Dado flangiato a  
circuiti multipli



AT10courroie  
Cinghia di  
posizionamento AT,  
AT10 Poliuretano




WW20  
Carrello Drylin® W,  
Carrello



EKONSL  
Piedino antivibrante  
conico silicone,  
Fissaggio femmina

## Prodotti correlati



TR  
Cremagliera sezione  
circolare, Inox -  
modulo 0,25-1,5



TRM  
Cremagliera sezione  
circolare, Acciaio -  
modulo 1-6



SSG1  
Ingranaggio dritto  
Inox, Inox 304L



SSG1\_304L  
Ingranaggio dritto  
Inox, Inox 304L