
- ***Secondo* DIN 7551-E *(dimensione 13) o* DIN 808-D *(dimensione da 16 a 40)***
- *Per sollecitazione leggera*
- *Esclusivamente utilizzo manuale o occasionale*
- *Angolo di disallineamento 70°*
- *Materiale:*
  Acciaio 9SMnPb28 non trattato




Serie economica

Applicazioni

- *Valvola*
- *Comando di valvola*
- *Tende da sole*





Per applicazione manuale

SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codici	ØD	Alesaggio ØA	C	M	T	L	Velocità max (g/min)	Gioco a Nm	Gioco (min)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 4
U813C	13	8	11	21	18	60	200	-	-	✔	27,19 €
U816C	16	10	15	26	22	74	200	0,2	1°30’	✔	26,06 €
U820C	20	12	18	31	26	88	200	0,4	1°20’	✔	31,64 €
U825C	25	16	22	37	30	104	200	1,0	1°04’	✔	63,88 €
U832C	32	20	25	43	37	123	200	1,7	0°56’	✔	65,26 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


CHA35

Hinges and joints, Hinge


SVR30

Martinetto a vite - Con madrevite esterna, Con madrevite esterna


HLA28

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm


SCE

Serracavo, Acciaio


BAC105

Contenitore a becco, 8mm


DOG316

Motoriduttore DC, da 1.5 a 2 Nm


FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta


EX

Albero per riduttori E, Albero doppio per riduttori E


ACLBTS

Sistema di chiusura, Blocca porta a sfera


IN0

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2


CTss

Giunto cardanico telescopico inox, industrial


BDP1R

Braccio di reazione, Serraggio standard

Prodotti correlati


U8R

Copri-giunto, Low cost


UA

Giunto cardanico semplice serie eco., Semplice