



UCFss

A 4 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- T° d'utilizzo: a +140°C
- Materiali:
Cuscinetto: inox
Gabbia: inox

**Buon rapporto
qualità / prezzo**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	A	E	G	L	ØS	Z	F	Bi	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCF204/SS	20	86	64	11	25	12	33,3	15	31,0	12,7	0,60	✓	50,71 €
UCF205/SS	25	95	70	13	27	12	35,8	16	34,1	14,3	0,86	✓	48,47 €
UCF206/SS	30	108	83	13	31	12	40,1	18	38,1	15,9	1,10	✓	78,00 €
UCF207/SS	35	117	92	15	34	14	44,4	19	42,9	17,5	1,60	-	96,61 €
UCF208/SS	40	130	102	15	36	16	51,2	21	49,2	19,0	1,90	✓	111,95 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




Rondella elastica ,
Acciaio



Volantino a 3 lobi,
Poliammide - Ottone



Guida su semi-binari,
Boccia di regolazione



Guida prodotto
laterale tonda, Per
imbottigliamento e
imballaggio



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
196 Nm



Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



Ingranaggio conico -
Acciaio C43 - ECO, 2:1



Giunto di
collegamento, Ad
angolo variabile



Vite a testa svasata
piana, Inox A2 - DIN



Guida su semi-binari,
Binario



Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



Guida su semi-binari,
Ruota

Prodotti correlati



Cuscinetto ritto tutto
inox, Inox



Cuscinetto a flangia
ovale tutto inox, Inox



Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover



Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover