

# Cuscinetto a flangia ovale in ghisa

## UCFL

## A 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiale:  
Supporto: ghisa  
Cuscinetto: acciaio




### Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

### Opzioni

- Versione per l'industria alimentare



| Codice  | Carico (kN) |         | Velocità / tolleranza (g/min) |      |      |      |
|---------|-------------|---------|-------------------------------|------|------|------|
|         | dinamico    | statico | j7                            | h7   | h8   | h9   |
| UCFL204 | 12,2        | 6,35    | 6700                          | 4900 | 3500 | 1250 |
| UCFL205 | 13,3        | 7,50    | 5600                          | 4100 | 2900 | 1050 |
| UCFL206 | 18,6        | 10,80   | 4700                          | 3400 | 2400 | 880  |
| UCFL208 | 27,7        | 17,00   | 3600                          | 2600 | 1900 | 660  |
| UCFL212 | 50,0        | 34,50   | 2400                          | 1600 | 1250 | 460  |

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 6+   | 10+  | 20+          |
|-----|--------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -20% | -40% | Su richiesta |

| Codice  | Alesaggio |     |     |    |    |      |    |     |      |      | Misura bullone | Prezzo unit. da 1 a 5 |   |         |
|---------|-----------|-----|-----|----|----|------|----|-----|------|------|----------------|-----------------------|---|---------|
|         | Ød        | L   | J   | A2 | A1 | A    | ØN | H   | B    | Bi   |                |                       | S |         |
| UCFL204 | 20        | 113 | 90  | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60  | 33,3 | 31,0 | 12,7           | M10                   | ✓ | 13,70 € |
| UCFL205 | 25        | 130 | 99  | 16 | 13 | 27,0 | 16 | 68  | 35,8 | 34,1 | 14,3           | M14                   | ✓ | 14,75 € |
| UCFL206 | 30        | 148 | 117 | 18 | 13 | 31,0 | 16 | 80  | 40,2 | 38,1 | 15,9           | M14                   | ✓ | 18,51 € |
| UCFL208 | 40        | 175 | 144 | 21 | 14 | 36,0 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19,0           | M14                   | ✓ | 27,70 € |
| UCFL212 | 60        | 250 | 202 | 29 | 18 | 48,0 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4           | M20                   | - | 62,45 € |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CLG1

Ingranaggio dritto in  
plastica stampata ,  
Nylon stampato



PW\_PWG05

Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



SH2

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCd2



BAN

Connettore / supporto  
per profili alluminio,  
Standard



CLB\_T

Maniglia a ripresa -  
maschio, Zamak



ACL-FPA

Accessori per pannelli,  
Morsetto di fissaggio



PRT-TO

Corona girevole  
Iglidur®, Con  
dentatura esterna-  
Iglidur®, allumini...



ESCON

Variatore di velocità  
5A, 5 A



CHA1056-UPA

Cerniera su facciata in  
poliammide,



ZA

Albero per guida  
lineare, Acciaio



RDS

Rondella di sicurezza  
Hygienic Usit®, Inox



WINGbr

Vite ad alette DIN316,  
Ottone DIN 316

## Prodotti correlati



UCP

Cuscinetto ritto in  
ghisa, Ghisa



UCF

Cuscinetto a flangia  
quadrata in ghisa,  
Ghisa



SBF

Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover



SBF

Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover