

# Cuscinetto a flangia ovale in ghisa

## UCFL

## A 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiale:
  - Supporto: ghisa
  - Cuscinetto: acciaio




### Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

### Opzioni

- Versione per l'industria alimentare



Codice	Carico (kN)		Velocità / tolleranza (g/min)			
	dinamico	statico	j7	h7	h8	h9
UCFL204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCFL205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCFL206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCFL208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCFL212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-40%	Su richiesta

Codice	Alesaggio										Misura bullone	Prezzo unit. da 1 a 5		
	Ød	L	J	A2	A1	A	ØN	H	B	Bi			S	
UCFL204	20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	✓	13,70 €
UCFL205	25	130	99	16	13	27,0	16	68	35,8	34,1	14,3	M14	✓	14,75 €
UCFL206	30	148	117	18	13	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	✓	18,51 €
UCFL208	40	175	144	21	14	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0	M14	✓	27,70 €
UCFL212	60	250	202	29	18	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	-	62,45 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



M1  
Coppia ruota e vite  
senza fine , Acciaio  
temprato



PTCR  
Adjustable furniture  
foot, square tube



PDR-RD  
Piede con ruota  
integrata, Ruota  
disassata



PTRSS  
Pignone tendicatenà,  
Per ambienti  
aggressivi



HTD5M-BAR  
Barra dentata per  
cinghia RPP, HTD5



UGH32  
Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø 32



SDG  
Supporto con tirante  
ad occhio, Plastica



EML  
Volantino a lobi, Dado  
monoblocco



TBV  
Tavola di  
posizionamento  
verticale manuale,



CHINV  
Cerniera invisibile,  
Invisibile - Apertura  
90°



BDM  
Perno ad innesto per  
boccola magnetica,  
Bloccaggio magnetico



AC144  
Piastrina di riscontro  
piatta per chiusura,  
22mm

## Prodotti correlati



UCP  
Cuscinetto ritto in  
ghisa, Ghisa



UCF  
Cuscinetto a flangia  
quadrata in ghisa,  
Ghisa



SBF  
Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover



SBF  
Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover