

# Cuscinetto ritto in ghisa



## UCP

## Base a 2 punti di fissaggio

- **Cuscinetto autoallineante**
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiali:  
Corpo: ghisa  
Cuscinetto: acciaio





### Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

### Opzioni

- Versione per l'industria alimentare



Codice	Carico (kN)		Velocità / tolleranza (g/min)			
	dinamico	statico	i7	h7	h8	h9
UCP204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCP205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCP206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCP207	24,5	14,60	4000	3000	2100	760
UCP208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCP209	31,0	19,50	3300	2400	1700	620
UCP210	33,5	22,50	3000	2200	1600	570
UCP211	41,5	28,00	2700	2000	1400	510
UCP212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-40%	Su richiesta

Codice	Alesaggio								Misura bullone	Prezzo unit. Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5			
	Ød	H	L	J	A	N	N1	H1						
UCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	14	65,0	12,7	31,0	M10	✓	13,24 €
UCP205	25	36,5	140	105	38	13	19	15	71,0	14,3	34,1	M10	✓	14,30 €
UCP206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	84,0	15,9	38,1	M14	✓	17,94 €
UCP207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93,0	17,5	42,9	M14	✓	22,78 €
UCP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100,0	19,0	49,2	M14	✓	26,85 €
UCP209	45	54,0	190	146	54	17	20	20	106,0	19,0	49,2	M14	✓	31,19 €
UCP210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	113,0	19,0	51,6	M16	✓	40,37 €
UCP211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	125,0	22,2	55,6	M16	-	49,08 €
UCP212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138,0	25,4	65,1	M16	✓	60,55 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BAB  
Perno autobloccante a sfere, Inox temprato




PSEC  
Maniglia a ponte di sicurezza, Termoplastica



MRA\_SS  
Maglia rapida, Inox



LRR22  
Small dimension latch with locking system, Aluminium



ZR  
Cremagliera in plastica, Delrin



E30  
Riduttore a rinvio angolare, da 1.50 a 9 Nm



CHM110  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 980 Nm



E60  
Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 62 Nm



Q6  
Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



MHWC  
Giunto flessibile a dischi doppi, Disco doppio



BLHM40  
Rinvio angolare, fino a 10.3 Nm



JCSs  
Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggera

## Prodotti correlati



UCF  
Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa



UCFL  
Cuscinetto a flangia ovale in ghisa, Ghisa



SNG  
Cuscinetto ritto polimero inox, Ghisa - In 2 metà