


# Cuscinetto ritto **polimero inox**

## UCP<sub>PBT</sub>

## Base a 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Lubrificatore fornito
- T° d'utilizzo: da -35°C a +102°C
- Materiali:
  - Corpo: polimero PBT
  - Cuscinetto: inox AISI 440C
  - Con grasso alimentare





### Colore

- UCP/PBT/G: verde
- UCP/PBT/W: bianco

### Accessori

- Copertura di prote

**Usò alimentare**



Esempio di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+	51+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCP201/PBT/G	12	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	90,67 €
UCP202/PBT/G	15	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	86,27 €
UCP203/PBT/G	17	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	82,15 €
UCP204/PBT/W	20	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	22,20 €
UCP205/PBT/W	25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,2	71,0	34,0	14,3	✓	26,77 €
UCP206/PBT/W	30	42,9	163,0	119	46	14	18	17,8	83,0	38,1	15,9	✓	38,84 €
UCP207/PBT/W	35	47,6	168,0	128	48	14	18	18,0	94,5	42,9	17,5	✓	54,44 €
UCP208/PBT/W	40	49,2	184,0	137	54	14	18	19,5	98,0	49,2	19,0	⚠	62,76 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



HTD8M-BAR  
Barra dentata per  
cinghia RPP, HTD8



AC156-157  
Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm



PRF-SCREEN-5  
Screen support,  
Support with 5 axes of  
rotation



BLH70  
Rinvio angolare a L,  
da 26 a 128 Nm



PHG05  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2  
cementato t...



CHM50  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
107 Nm



BAC110  
Contenitore a becco,  
Aggancio orientabile



TIF  
Asta filettata -  
DIN975, Inox A2



RAG-12-M8  
Guida di scorrimento  
a rotelle, Sistema di  
ancoraggio



SA\_SAKH  
Supporto per  
manicotto, Chiuso -  
carico leggero




GARBAB  
Perno di bloccaggio  
rapido manuale, A  
sfere



FF50  
Riduttore ad alberi  
paralleli, da 111 a 425  
Nm

## Prodotti correlati



UCF\_PBT  
Cuscinetto a flangia  
quadrata polimero  
inox, Polimero e inox



BPPss  
Supporto ritto in  
lamiera con  
cuscinetto inox, Inox



UCP\_PBT  
Cuscinetto ritto  
polimero inox,  
polimero e inox