


Cuscinetto ritto **polimero inox**

UCP_{PBT}

Base a 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Lubrificatore fornito
- T° d'utilizzo: da -35°C a +102°C
- Materiali:
 - Corpo: polimero PBT
 - Cuscinetto: inox AISI 440C
 - Con grasso alimentare





Colore

- UCP/PBT/G: verde
- UCP/PBT/W: bianco

Accessori

- Copertura di prote

Usò alimentare



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+	51+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCP201/PBT/G	12	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	90,67 €
UCP202/PBT/G	15	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	86,27 €
UCP203/PBT/G	17	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	82,15 €
UCP204/PBT/W	20	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	22,20 €
UCP205/PBT/W	25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,2	71,0	34,0	14,3	✓	26,77 €
UCP206/PBT/W	30	42,9	163,0	119	46	14	18	17,8	83,0	38,1	15,9	✓	38,84 €
UCP207/PBT/W	35	47,6	168,0	128	48	14	18	18,0	94,5	42,9	17,5	✓	54,44 €
UCP208/PBT/W	40	49,2	184,0	137	54	14	18	19,5	98,0	49,2	19,0	⚠	62,76 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZG0
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



WFRM
Dado trapezoidale,
Polimero (Iglidur®) - 1
filetto



CHM40-MOT
Motoriduttore AC
asincrono da 0,18 a
0,55kW, 0.18 a
0.55kW




CHM75
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
298 Nm



AT10courroie
Cinghia di
posizionamento AT,
AT10 Poliuretano
armatura in acciaio



PPOss
Piastrina con anello,
Inox



GPLso
Scovolo, seta



PV1R
Braccio portaventosa
orientabile, Serraggio
standard



ZDB
Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



TSP_T10P
Piastra di giunzione
per cinghia T, T10




PRF_JL2
Panel accessories,
Guarnizione - Ø 2mm



INS150
Inserto auto-
maschiante a passo
grosso, Con colletto -
filetto largo

Prodotti correlati



UCF_PBT
Cuscinetto a flangia
quadrata polimero
inox, Polimero e inox



UCFL_PBT
Supporto a flangia
ovale con cuscinetto,
Polimero e inox



BPPss
Supporto ritto in
lamiera con
cuscinetto inox, Inox



UCP_PBT
Cuscinetto ritto
polimero inox,
polimero e inox