




- Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- T° d'utilizzo: a +140°C
- Materiali:  
Cuscinetto: inox  
Gabbia: inox

**Per ambienti aggressivi**



Esempio di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	N	Massa (kg)	Prezzo unit.
													Stock*
UCP204/SS	20	33,3	127	95,0	38	13,0	19,0	13,0	65,0	31,0	12,7	0,70	✓ 53,12 €
UCP205/SS	25	36,5	140	105,0	38	13,0	19,0	15,0	71,0	34,1	14,3	0,85	✓ 58,67 €
UCP206/SS	30	42,9	165	121,0	48	17,0	20,0	17,0	84,0	38,1	15,9	1,20	✓ 82,74 €
UCP207/SS	35	47,6	167	127,0	48	17,0	19,0	19,0	93,0	42,9	17,5	1,70	✓ 116,28 €
UCP208/SS	40	49,2	184	137,0	54	17,0	20,0	20,0	98,0	49,2	19,0	2,10	✓ 134,80 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




PR65C  
Half-articulated foot Ø 65, Ø 65



CM  
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Combination spanner



ERT  
Dado piastrina, Per scanalatura a T



PRL  
Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro



PAM\_SS  
Piede snodato con base lamiera, Ø 30 & 40



GMK17\_R  
Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



PO  
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



WBGV  
Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



BDMdII  
Boccola magnetica per perno, Bloccaggio magnetico rapido e leggero



VPSS  
Volantino a 6 lobi, Duroplast - Inox



AT5M AT10M  
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



TK\_UUOP  
Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante Topball

## Prodotti correlati



UCF\_SS  
Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox, Inox



UCFL\_SS  
Cuscinetto a flangia ovale tutto inox, Inox



BPPss  
Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox