



- Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- T° d'utilizzo: a +140°C
- Materiali:
Cuscinetto: inox
Gabbia: inox

Per ambienti aggressivi



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCP204/SS	20	33,3	127	95,0	38	13,0	19,0	13,0	65,0	31,0	12,7	0,70	✓	53,12 €
UCP205/SS	25	36,5	140	105,0	38	13,0	19,0	15,0	71,0	34,1	14,3	0,85	✓	58,67 €
UCP206/SS	30	42,9	165	121,0	48	17,0	20,0	17,0	84,0	38,1	15,9	1,20	✓	82,74 €
UCP207/SS	35	47,6	167	127,0	48	17,0	19,0	19,0	93,0	42,9	17,5	1,70	✓	116,28 €
UCP208/SS	40	49,2	184	137,0	54	17,0	20,0	20,0	98,0	49,2	19,0	2,10	✓	134,80 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Supporto per estremità dell'albero, A soletta




Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 nyl...



Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



Albero scanalato a sfere, Carello - da 514 N a 15386 N



Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



Tavola rotante di regolazione Domino, 40/1



Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW



Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione aperto



Cerniera, Quadrata con rivetto senza fori



Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 20.38 x



Sfera portante a incastro cilindrico, Forte

Prodotti correlati



Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox, Inox



Cuscinetto a flangia ovale tutto inox, Inox



Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox