



# Unità di guida per cilindro

Ghiera per stelo filettato del martinetto


UGAC

**UGAC: consente di raccordare lo stelo di un cilindro a ogni pezzo da mettere in movimento**

- Ghiera flottante in linea, che consente la compensazione radiale (E) dell'asse dello stelo del cilindro



- Materiale:

Acciaio zincato



## Info.

Lubrificare al momento del montaggio le 2 superfici (lettera G) del pezzo centrale



## SCONTI PER QTÀ

|     |                         |    |    |
|-----|-------------------------|----|----|
| Qtà | 1+                      | 2+ | 4+ |
| Sc. | Prezzo -5% Su richiesta |    |    |


| Codice   | Ø S      | Ø A | Ø B | C  | Ø D  | L1 | L2 | E   | F  | N | Massa (kg) | Prezzo unit. |
|----------|----------|-----|-----|----|------|----|----|-----|----|---|------------|--------------|
| UGAC-6   | M6       | 9   | 26  | 19 | 4,5  | 8  | 14 | 0,5 | 8  | 2 | 0,02       | 19,18 €      |
| UGAC-8   | M8       | 16  | 38  | 31 | 5,5  | 8  | 22 | 1,0 | 13 | 2 | 0,08       | 22,35 €      |
| UGAC-10F | M10x1,25 | 16  | 38  | 31 | 5,5  | 8  | 22 | 1,0 | 13 | 2 | 0,08       | 22,35 €      |
| UGAC-12F | M12x1,25 | 24  | 55  | 45 | 6,5  | 9  | 28 | 1,0 | 21 | 4 | 0,19       | 28,11 €      |
| UGAC-16F | M16x1,5  | 24  | 55  | 45 | 6,5  | 9  | 28 | 1,0 | 21 | 4 | 0,19       | 28,11 €      |
| UGAC-20F | M20x1,5  | 29  | 70  | 56 | 8,5  | 10 | 35 | 1,5 | 24 | 4 | 0,31       | 35,75 €      |
| UGAC-27F | M27x2    | 39  | 100 | 76 | 13,0 | 16 | 43 | 1,5 | 32 | 4 | 0,90       | 65,66 €      |

# Giunto per stelo filettato del cilindro UGET

**UGET: consente di raccordare lo stelo filettato di un cilindro a breve corsa con ghiera dello stelo UGAC**

- Materiali:

Acciaio brunito/acciaio zincato



## Info.

Se il cilindro non funziona correttamente in fine corsa del pistone, verificare la resistenza delle filettature


## SCONTI PER QTÀ

|     |                         |    |    |
|-----|-------------------------|----|----|
| Qtà | 1+                      | 2+ | 4+ |
| Sc. | Prezzo -5% Su richiesta |    |    |

| Codice | ØS | L  | B   | P  | Prezzo unit. |
|--------|----|----|-----|----|--------------|
| UGET-6 | M6 | 40 | 4,8 | 10 | 3,62 €       |
| UGET-8 | M8 | 60 | 6,4 | 13 | 3,99 €       |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CDRs  
Perno autobloccante,  
Cavo di ritegno



CLR  
Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio  
per forcell...



PPOss  
Piastrina con anello,  
Inox



PRF4590\_E  
Squadra di giunzione,  
PRF4590



APB\_F  
Perno di fissaggio per  
morsetti, Filettato



AXTR  
Puleggia folle, Perno



CHA1056\_U20  
Cerniera ad avvitare,  
Sezione 76x50



CHAR  
Cerniera a molla,  
avvitabile



ARTE  
Silent block, Carico  
multidirezionale



DB  
Ingranaggio conico -  
Acciaio 60C40, 2:1



CHAK  
Cerniera, Hi-Klik™ - di  
posizionamento



BEAB  
Manopola, stella, anti-  
bacterial

## Prodotti correlati



UGPC  
Unità di guida per  
cilindrico, Cuscinetto  
corto



UGCG  
Unità di guida per  
cilindrico, Colonna di  
guida