
Unità di guida per cilindro

Ghiera per stelo filettato del martinetto — UGAC


UGAC: *consente di raccordare lo stelo di un cilindro a ogni pezzo da mettere in movimento*


- *Ghiera flottante in linea, che consente la compensazione radiale (E) dell'asse dello stelo del cilindro*
- *Materiale:*
  Acciaio zincato



Info.

Lubrificare al momento del montaggio le 2 superfici (lettera G) del pezzo centrale





SCONTI PER QTÀ


Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ø S	ØA	ØB	C	Ø D	L1	L2	E	F	N	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGAC-6	M6	9	26	19	4,5	8	14	0,5	8	2	0,02	19,18 €
UGAC-8	M8	16	38	31	5,5	8	22	1,0	13	2	0,08	22,35 €
UGAC-10F	M10x1,25	16	38	31	5,5	8	22	1,0	13	2	0,08	22,35 €
UGAC-12F	M12x1,25	24	55	45	6,5	9	28	1,0	21	4	0,19	28,11 €
UGAC-16F	M16x1,5	24	55	45	6,5	9	28	1,0	21	4	0,19	28,11 €
UGAC-20F	M20x1,5	29	70	56	8,5	10	35	1,5	24	4	0,31	35,75 €
UGAC-27F	M27x2	39	100	76	13,0	16	43	1,5	32	4	0,90	65,66 €

Giunto per stelo filettato del cilindro — UGET

UGET: *consente di raccordare lo stelo filettato di un cilindro a breve corsa con ghiera dello stelo UGAC*

- *Materiali:*
  Acciaio brunito/acciaio zincato



Info.

Se il cilindro non funziona correttamente in fine corsa del pistone, verificare la resistenza delle filettature

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØS	L	B	P	Prezzo unit.
UGET-6	M6	40	4,8	10	3,62 €
UGET-8	M8	60	6,4	13	3,99 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


BAC105

Contenitore a becco, 8mm


AT10courroie


Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio


BTESS __

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi


CHM40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm


E40

Riduttore a rinvio angolare, da 2.30 a 20 Nm


DZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox


PW_PWG05

Vite senza fine di precisione, Acciaio


BLHM50

Rinvio angolare, fino a 30 Nm


PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale


RDS

Rondella di sicurezza Hygienic Usit®, Inox


ACL-PR

Elementi di giunzione, Collegamento a 90°


GCL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 516 N a 8396 N

Prodotti correlati


UGPC

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto corto


UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida