



Unità di guida per cilindro

Ghiera per stelo filettato del martinetto


UGAC

UGAC: consente di raccordare lo stelo di un cilindro a ogni pezzo da mettere in movimento

- Ghiera flottante in linea, che consente la compensazione radiale (E) dell'asse dello stelo del cilindro



- Materiale:

Acciaio zincato



Info.

Lubrificare al momento del montaggio le 2 superfici (lettera G) del pezzo centrale



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -5% Su richiesta		


Codice	Ø S	Ø A	Ø B	C	Ø D	L1	L2	E	F	N	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGAC-6	M6	9	26	19	4,5	8	14	0,5	8	2	0,02	19,18 €
UGAC-8	M8	16	38	31	5,5	8	22	1,0	13	2	0,08	22,35 €
UGAC-10F	M10x1,25	16	38	31	5,5	8	22	1,0	13	2	0,08	22,35 €
UGAC-12F	M12x1,25	24	55	45	6,5	9	28	1,0	21	4	0,19	28,11 €
UGAC-16F	M16x1,5	24	55	45	6,5	9	28	1,0	21	4	0,19	28,11 €
UGAC-20F	M20x1,5	29	70	56	8,5	10	35	1,5	24	4	0,31	35,75 €
UGAC-27F	M27x2	39	100	76	13,0	16	43	1,5	32	4	0,90	65,66 €

Giunto per stelo filettato del cilindro UGET

UGET: consente di raccordare lo stelo filettato di un cilindro a breve corsa con ghiera dello stelo UGAC

- Materiali:

Acciaio brunito/acciaio zincato



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -5% Su richiesta		

Codice	ØS	L	B	P	Prezzo unit.
UGET-6	M6	40	4,8	10	3,62 €
UGET-8	M8	60	6,4	13	3,99 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



CHM50-MOT

Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,75kW, 0.18 a 0.75kW



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1



LRRss

Interblocco di sicurezza, Chiusura a molla - inox



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



F7-E

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione esterno



AT5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...




BPF

Supporto a flangia tonda con cuscinetto, Lamiera



PSG08HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio




KITbuh

Kit di motorizzazione 24V, Planetario



MLY

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



PTR

Pignone tendicatenata, Per applicazioni correnti

Prodotti correlati



UGPC

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto corto



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida