

# Unità di guida per cilindro




## UGCG


## Colonna di guida

- Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato
- per cuscinetti corti o lunghi con boccole a sfere
- Materiali:

Acciaio XC55 temprato  
rettificato



Acciaio temprato



**SCONTI PER QTÀ**

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -5% Su richiesta		

Codice	ØC (h6)	L (mm)	ØM1	ØM2	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGCG10-127	10	127	M5	M5	0,08	24,29 €
UGCG10-152	10	152	M5	M5	0,09	25,01 €
UGCG10-177	10	177	M5	M5	0,11	25,79 €
UGCG10-227	10	227	M5	M5	0,14	27,26 €
UGCG10-277	10	277	M5	M5	0,17	28,77 €
UGCG10-327	10	327	M5	M5	0,20	30,24 €
UGCG12-164	12	164	M5	M6	0,15	26,66 €
UGCG12-189	12	189	M5	M6	0,17	27,64 €
UGCG12-239	12	239	M5	M6	0,21	29,52 €
UGCG12-299	12	299	M5	M6	0,27	31,81 €
UGCG12-339	12	339	M5	M6	0,30	33,32 €
UGCG12-389	12	389	M5	M6	0,35	35,21 €
UGCG12-459	12	459	M5	M6	0,41	37,89 €
UGCG16-182	16	182	M6	M6	0,29	32,84 €
UGCG16-207	16	207	M6	M6	0,32	34,03 €
UGCG16-257	16	257	M6	M6	0,40	36,42 €
UGCG16-317	16	317	M6	M6	0,50	39,25 €
UGCG16-357	16	357	M6	M6	0,56	41,20 €
UGCG16-407	16	407	M6	M6	0,64	43,54 €
UGCG16-477	16	477	M6	M6	0,75	46,88 €
UGCG16-557	16	557	M6	M6	0,87	50,70 €
UGCG20-232	20	232	M8	M8	0,57	37,75 €
UGCG20-282	20	282	M8	M8	0,69	40,47 €
UGCG20-342	20	342	M8	M8	0,84	43,72 €
UGCG20-382	20	382	M8	M8	0,94	45,92 €
UGCG20-432	20	432	M8	M8	1,06	48,62 €
UGCG20-502	20	502	M8	M8	1,23	52,46 €
UGCG20-582	20	582	M8	M8	1,43	56,82 €
UGCG20-682	20	682	M8	M8	1,67	62,27 €
UGCG25-286	25	286	M10	M10	1,10	49,83 €
UGCG25-336	25	336	M10	M10	1,29	53,10 €
UGCG25-396	25	396	M10	M10	1,52	56,98 €
UGCG25-436	25	436	M10	M10	1,67	59,87 €
UGCG25-486	25	486	M10	M10	1,86	62,83 €
UGCG25-556	25	556	M10	M10	2,13	67,42 €
UGCG25-636	25	636	M10	M10	2,44	72,62 €
UGCG25-736	25	736	M10	M10	2,82	79,13 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PDM\_PDV

, by metal detectors



LQT

Chiusura a sfera,  
Chiusura rapida




NCT

Giunto di  
collegamento, Ad  
angolo fisso



EBH

Dado cieco Hygienic  
Design®, Con collare



BLHM70

Rinvio angolare, fino a  
128 Nm



GP75

Chiusura a leva molla  
a trazione  
compensata,  
Standard (GP75)



PX

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, Albero  
doppio in uscita per  
rid...



PRES

Accessori per pressa  
PRES-3HR e  
PRES-4HR, Portapinzine



GE\_ES

Snodo sferico,  
acciaio/acciaio



PGT

Accessori per  
pannello, Profilo per  
pannello scorrevole



PSG25

Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 316



PRES3HR

Pressa manuale da  
banco, Pressione fino  
a 400kg

## Prodotti correlati



UGPC

Unità di guida per  
cilindrico, Cuscinetto  
corto



UGPL

Unità di guida per  
cilindrico, Cuscinetto  
lungo



ZAm

Albero per guida  
lineare, Acciaio  
temprato



ZA

Albero per guida  
lineare, Acciaio  
temprato