

NUOVO!

Colonna di guida per cilindro

- Guida su 4 cuscinetti lisci in bronzo
- Protezione della guida tramite 4 giunti raschiatori
- Ghiera dello stelo del cilindro libero sulla piastra anteriore
- Consegnato con dado specifico per il fissaggio del cilindro
- Manutenzione non richiesta
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 1m/s
- Carico ammissibile: vedere la tabella alla fine della sezione
- Materiali:




Corpo e piastra anteriore:
alluminio anodizzato

Ghiera e viti:
acciaio zincato

Colonna: acciaio cromato



Guida lunga e precisa



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo	Su richiesta	

Codice	Corsa (mm)	Ø cilindro (mm)	Ø Colonna di guida (mm)	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGH25-25	25	25	10	0,93	201,98 €
UGH25-50	50	25	10	0,96	202,89 €
UGH25-100	100	25	10	1,02	204,78 €
UGH25-160	160	25	10	1,09	207,07 €
UGH25-200	200	25	10	1,14	208,64 €
UGH25-250	250	25	10	1,20	210,52 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHAR5050_Z
Cerniera a molla,
avvitabile



TBbutee
Cuscinetto assiale a
sfere a semplice
effetto, Sfere acciaio



RBGtc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
gomma grigia - a
doppio bl...



YG0
Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



BAGtr
Anello di tenuta per
vite trapezoidale,
Alluminio



AC
Piastrina di riscontro,
12mm



G1
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



FBL6000_K19
Spazzola al metro,
Crine di cavallo nero



T10courroie
Cinghia di
posizionamento T,



GLT3-46A
Guide telescopiche
acciaio con



HTD5M_09
Puleggia dentata di
trasmissione tipo



PHTss
Maniglia a ponte, Fino
a 250°C

Prodotti correlati