
# H Type guide unit

## UGH16 For Ø12 and Ø16 actuators (ISO 6432)


- **Guide system for actuator**
- **Fitted with 4 smooth bronze bearings**
- Slides protected by wiper joints
- Actuator coupling available on front face
- Supplied with fixing screw for actuator
- Maintenance free
- Working temperature: +5 to +80 °C
- Maximum speed: 1 m/s
- Maximum loads: See end of section
- Material:
  Body + face plate: anodised aluminium
  Couplings + screws: Zinc plated steel
  Guide shafts: Chromed steel


Excellent price/ Quality ratio



Accurate even over long strokes

NUOVO !




QUICK DELIVERY

**DISCOUNTS**


| Qty | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Disc. | List | On request |

| Part number | Stroke | Ø Actuator | Ø Guide rod | Weight (kg) | Price each |
|---|---|---|---|---|---|
| UGH16-25 | 25 | 12 and 16 | 10 | 0,43 | 200,81 € |
| UGH16-50 | 50 | 12 and 16 | 10 | 0,46 | 201,87 € |
| UGH16-100 | 100 | 12 and 16 | 10 | 0,52 | 203,96 € |
| UGH16-160 | 160 | 12 and 16 | 10 | 0,59 | 206,45 € |
| UGH16-200 | 200 | 12 and 16 | 10 | 0,64 | 208,12 € |
| UGH16-250 | 250 | 12 and 16 | 10 | 0,70 | 210,26 € |

*Dimensions in mm*


- ***Guide system for actuator***
- ***Fitted with 4 smooth bronze bearings***
- *Slides protected by wiper joints*
- *Actuator coupling available on front face*
- *Supplied with fixing screw for actuator*
- *Maintenance free*
- *Working temperature: +5 to +80 °C*
- *Maximum speed: 1 m/s*
- *Maximum loads: See end of section*
- *Material:*
  *Body + face plate: anodised aluminium*
  *Couplings + screws: Zinc plated steel*
  *Guide shafts: Chromed steel*


**Excellent price/ Quality ratio**



**Accurate even over long strokes**

**NUOVO !**







**DISCOUNTS**

| Qty | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Disc. | List | On request |

| Part number | Stroke | Ø Actuator | Ø Guide rod | Weight (kg) | Price each |
|---|---|---|---|---|---|
| UGH20-25 | 25 | 20 | 10 | 0,93 | 221,63 € |
| UGH20-50 | 50 | 20 | 10 | 0,96 | 222,65 € |
| UGH20-100 | 100 | 20 | 10 | 1,02 | 224,69 € |
| UGH20-160 | 160 | 20 | 10 | 1,09 | 227,21 € |
| UGH20-200 | 200 | 20 | 10 | 1,14 | 228,96 € |
| UGH20-250 | 250 | 20 | 10 | 1,20 | 231,01 € |


*Dimensions in mm*

# Unità di guida a H

New ISO ★★★

## UGH25 Per cilindro Ø25 ISO 6432

NUOVO!





Buon rapporto qualità/Prezzo

Guida lunga e precisa

***Colonna di guida per cilindro***

- *Guida su 4 cuscinetti lisci in bronzo*
- *Protezione della guida tramite 4 giunti raschiatori*
- *Ghiera dello stelo del cilindro libero sulla piastra anteriore*
- *Consegnato con dado specifico per il fissaggio del cilindro*
- *Manutenzione non richiesta*
- *T° di utilizzo: da +5° a +80°*
- *Velocità max : 1m/s*
- *Carico ammissibile: vedere la tabella sul nostro sito*
- *Materiali:*
  *Corpo e piastra anteriore: alluminio anodizzato*
  *Ghiera e viti: acciaio zincato*
  *Colonna: acciaio cromato*




CONSEGNA RAPIDA

**SCONTI PER QTÀ**


| Qtà | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | Su richiesta |

| Codice | Corsa (mm) | Ø cilindro (mm) | Ø Colonna di guida (mm) | Massa (kg) | Prezzo unit. |
|---|---|---|---|---|---|
| UGH25-25 | 25 | 25 | 10 | 0,93 | 221,63 € |
| UGH25-50 | 50 | 25 | 10 | 0,96 | 222,63 € |
| UGH25-100 | 100 | 25 | 10 | 1,02 | 224,69 € |
| UGH25-160 | 160 | 25 | 10 | 1,09 | 227,21 € |
| UGH25-200 | 200 | 25 | 10 | 1,14 | 228,94 € |
| UGH25-250 | 250 | 25 | 10 | 1,20 | 230,99 € |

*Dimensioni in mm*

## Per cilindro Ø32 ISO 15552 (VDMA24562) UGH32


NUOVO!



Buon rapporto qualità/Prezzo

***Colonna di guida per cilindro***

- Guida su 4 cuscinetti lisci in bronzo
- Protezione della guida tramite 4 giunti raschiatori
- Ghiera dello stelo del cilindro libero sulla piastra anteriore
- Fori di posizionamento in linea con le raccomandazioni CNOMO
- Consegnato con 4 viti per il fissaggio del cilindro
- Manutenzione non richiesta
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 1m/s
- Carico ammissibile: vedere la tabella sul nostro sito
- Materiali:
  Corpo e piastra anteriore: Alluminio anodizzato
  Ghiera e viti: Acciaio zincato
  Colonna: Acciaio cromato




CONSEGNA RAPIDA

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | Su richiesta |

| Codice | Corsa (mm) | Ø Cilindro (mm) | Ø Colonna di guida (mm) | Massa (kg) | Prezzo unit. |
|---|---|---|---|---|---|
| UGH32-25 | 25 | 32 | 12 | 1,34 | 223,97 € |
| UGH32-50 | 50 | 32 | 12 | 1,38 | 225,12 € |
| UGH32-100 | 100 | 32 | 12 | 1,47 | 227,35 € |
| UGH32-160 | 160 | 32 | 12 | 1,57 | 230,10 € |
| UGH32-200 | 200 | 32 | 12 | 1,64 | 231,90 € |
| UGH32-250 | 250 | 32 | 12 | 1,72 | 234,12 € |
| UGH32-320 | 320 | 32 | 12 | 1,84 | 237,33 € |
| UGH32-400 | 400 | 32 | 12 | 1,98 | 240,97 € |
| UGH32-500 | 500 | 32 | 12 | 2,15 | 245,50 € |
| UGH32-600 | 600 | 32 | 12 | 2,32 | 250,00 € |

*Dimensioni in mm*

# Unità di guida a H


New ISO ★★★

## UGH40 Per cilindri Ø40 ISO 15552 (VDMA 24562)

NUOVO!


Buon rapporto qualità/Prezzo

Guida lunga e precisa



***Colonna di guida per cilindro***

- *Guida su 4 cuscinetti lisci in bronzo*
- *Protezione della guida tramite 4 giunti raschiatori*
- *Giunto dello stelo del cilindro libero sulla piastra anteriore*
- *Fori di posizionamento in linea con le raccomandazioni CNOMO*
- *Consegnato con 4 viti per il fissaggio del cilindro*
- *Manutenzione non richiesta*
- *T° di utilizzo: da +5° a +80°*
- *Velocità max : 1m/s*
- *Carico ammissibile: vedere la tabella sul nostro sito*
- *Materiali:*
  *Corpo e piastra anteriore: alluminio anodizzato*
  *Giunto e viti: acciaio zincato*
  *Colonna: acciaio cromato*




CONSEGNA RAPIDA

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | Su richiesta |

| Codice | Corsa (mm) | Ø Cilindro (mm) | Ø Colonna di guida (mm) | Massa (kg) | Prezzo unit. |
|---|---|---|---|---|---|
| UGH40-25 | 25 | 40 | 16 | 2,38 | 288,82 € |
| UGH40-50 | 50 | 40 | 16 | 2,46 | 290,66 € |
| UGH40-100 | 100 | 40 | 16 | 2,61 | 294,38 € |
| UGH40-160 | 160 | 40 | 16 | 2,80 | 298,88 € |
| UGH40-200 | 200 | 40 | 16 | 2,92 | 301,82 € |
| UGH40-250 | 250 | 40 | 16 | 3,08 | 305,57 € |
| UGH40-320 | 320 | 40 | 16 | 3,29 | 310,74 € |
| UGH40-400 | 400 | 40 | 16 | 3,54 | 316,68 € |
| UGH40-500 | 500 | 40 | 16 | 3,85 | 324,12 € |
| UGH40-600 | 600 | 40 | 16 | 4,16 | 331,60 € |

*Dimensioni in mm*

# Unità di guida a H


## Per cilindro Ø50 ISO 15552 (VDMA 24562) UGH50

**Colonna di guida per cilindro**
- Guida su 4 cuscinetti lisci in bronzo
- Protezione della guida tramite 4 giunti raschiatori
- Giunto dello stelo del martinetto libero sulla piastra anteriore
- Fori di posizionamento in linea con le raccomandazioni CNOMO
- Consegnato con 4 viti per il fissaggio del cilindro
- Manutenzione non richiesta
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 1m/s
- Carico ammissibile: vedere la tabella sul nostro sito

NUOVO!


Buon rapporto qualità/Prezzo

Guida lunga e precisa



## Materiali

- Materiali:
  Corpo e piastra anteriore: alluminio anodizzato
  Giunto e viti: acciaio zincato
  Colonna: acciaio cromato




CONSEGNA RAPIDA

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | Su richiesta |

| Codice | Corsa (mm) | Ø Cilindro (mm) | Ø Colonna di guida (mm) | Massa (kg) | Prezzo unit. |
|---|---|---|---|---|---|
| UGH50-25 | 25 | 50 | 20 | 3,82 | 348,92 € |
| UGH50-50 | 50 | 50 | 20 | 3,94 | 351,37 € |
| UGH50-100 | 100 | 50 | 20 | 4,18 | 356,32 € |
| UGH50-160 | 160 | 50 | 20 | 4,47 | 362,28 € |
| UGH50-200 | 200 | 50 | 20 | 4,66 | 366,22 € |
| UGH50-250 | 250 | 50 | 20 | 4,90 | 371,18 € |
| UGH50-320 | 320 | 50 | 20 | 5,24 | 378,09 € |
| UGH50-400 | 400 | 50 | 20 | 5,62 | 386,00 € |
| UGH50-500 | 500 | 50 | 20 | 6,10 | 395,93 € |
| UGH50-600 | 600 | 50 | 20 | 6,58 | 405,78 € |

*Dimensioni in mm*