

Colonna di guida per cilindro

- Guida su 4 cuscinetti lisci in bronzo
- Protezione della guida tramite 4 giunti raschiatori
- Giunto dello stelo del martinetto libero sulla piastra anteriore
- Fori di posizionamento in linea con le raccomandazioni CNOMO
- Consegnato con 4 viti per il fissaggio del cilindro
- Manutenzione non richiesta
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 1m/s
- Carico ammissibile: vedere la tabella alla fine della sezione

NUOVO!



Guida lunga e precisa


Materiali

- Materiali:

Corpo e piastra anteriore in alluminio anodizzato

Giunto e viti: acciaio zincato

Colonna: acciaio cromato



fissaggio del cilindro tramite 4 viti M8 su Ø46,5

SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo	Su richiesta	

Codice	Corsa (mm)	Ø Cilindro (mm)	Ø Colonna di guida (mm)	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGH50-25	25	50	20	3,82	317,99 €
UGH50-50	50	50	20	3,94	320,23 €
UGH50-100	100	50	20	4,18	324,74 €
UGH50-160	160	50	20	4,47	330,17 €
UGH50-200	200	50	20	4,66	333,76 €
UGH50-250	250	50	20	4,90	338,28 €
UGH50-320	320	50	20	5,24	344,58 €
UGH50-400	400	50	20	5,62	351,78 €
UGH50-500	500	50	20	6,10	360,83 €
UGH50-600	600	50	20	6,58	369,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LINK64

Motoriduttore AC
sincrono, da 1.3 a
6Nm




PGR

Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile



MHX

Manicotto esagonale
maschiato, Esagonale
- acciaio



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



CDGamme

Molla di compressione
DIN2095, DIN 2095



HCA

Grano magnetico con
esagono incassato,
Acciaio



MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
2:1



RDS

Rondella di sicurezza
Hygienic Usit®, Inox



ACL-PL

Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
176x86 mm



WW20

Carrello Drylin® W,
Carrello



P20

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
5 Nm



BOX-TOR-DRING

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, Flange seals

Prodotti correlati