



Unità di guida per cilindro





UGPC Cuscinetto corto - Boccole a sfere

- Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato per corse brevi
- Con due boccole a sfere e raschiastelo
- Materiali:
 - Corpo: alluminio anodizzato
 - Boccole sfere: plastica,
 - Raschiastelo in gomma nitrilica
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max: 2m/s



Diagrammi dei carichi:



Carichi per un sistema formato da 2 colonne

Carico statico o carico dinamico


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØC (Ø colonna)	ØD	L	E	ØM	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGPC-10A	10	30	59	23	M4	0,10	68,55 €
UGPC-12A	12	35	63	27	M5	0,14	72,32 €
UGPC-16A	16	40	67	32	M5	0,18	82,51 €
UGPC-20A	20	50	75	39	M6	0,31	95,06 €
UGPC-25A	25	55	90	45	M6	0,44	115,67 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



SEV

Atrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox



RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide




HTD5M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD5



UCP_SS

Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP14



METEB

Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



BPFLss

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox



FBL6000_K1

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,2 a



RBS

Rondella elastica, Acciaio



CLASS

Maniglia a ripresa - femmina, Inox



BGC

Giunto Oldham, con ganaschia di serraggio

Prodotti correlati



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



UGPL

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto lungo



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Ghiera per stelo filettato del martinetto



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto