

Unità di guida per cilindro


UGPC Cuscinetto corto - Boccole a sfere

- ***Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato per corse brevi***
- *Con due boccole a sfere e raschiastelo*
- *Materiali:*
  Corpo: alluminio anodizzato
  Boccole sfere: plastica,
  Raschiastelo in gomma nitrilica
- *T° di utilizzo: da +5° a +80°*
- *Velocità max: 2m/s*






Diagrammi dei carichi:



Carichi per un sistema formato da 2 colonne



Carico statico o carico dinamico

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØC (Ø colonna)	ØD	L	E	ØM	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGPC-10A	10	30	59	23	M4	0,10	68,55 €
UGPC-12A	12	35	63	27	M5	0,14	72,32 €
UGPC-16A	16	40	67	32	M5	0,18	82,51 €
UGPC-20A	20	50	75	39	M6	0,31	95,06 €
UGPC-25A	25	55	90	45	M6	0,44	115,67 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SNG

Cuscinetto ritto polimero inox, Ghisa - In 2 metà



ZHBRA

Ingranaggio conico in plastica, 1,25:1 2:1 3:1



PW_PWG15

Vite senza fine di precisione, Acciaio



HFL

Ruota libera, Combinata ad aghi



SVT15

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



VELM6

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



DBL820

Rotella per catena, Serie 820 e 815



UFX

Giunto elastico Uneflex®, economica



BLHB60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



PV2R

Braccio portaventosa orientabile, Serraggio rinforzato



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal detectors



HDSS

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni intense

Prodotti correlati



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



UGPL

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto lungo



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Ghiera per stelo filettato del martinetto



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto