


Unità di guida per cilindro





UGPC Cuscinetto corto - Boccole a sfere

- Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato per corse brevi
- Con due boccole a sfere e raschiastelo
- Materiali:
 - Corpo: alluminio anodizzato
 - Boccole sfere: plastica,
 - Raschiastelo in gomma nitrilica
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max: 2m/s



Diagrammi dei carichi:



Carichi per un sistema formato da 2 colonne

Carico statico o carico dinamico

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØC (Ø colonna)	ØD	L	E	ØM	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGPC-10A	10	30	59	23	M4	0,10	68,55 €
UGPC-12A	12	35	63	27	M5	0,14	72,32 €
UGPC-16A	16	40	67	32	M5	0,18	82,51 €
UGPC-20A	20	50	75	39	M6	0,31	95,06 €
UGPC-25A	25	55	90	45	M6	0,44	115,67 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HSE-HSB

Distanziatore esagonale, Ottone



FHCCS

Vite a testa svasata piana, Inox A2 - DIN 7991



DOMI80

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



BPPE

Sfera portante, Leggero



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



PT880

Pignone di trazione, Serie 880



GMK17_BR

Morsetto porta guide, Conico doppio



MCL

Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - inox



T5P_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



UGPL

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto lungo



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Ghiera per stelo filettato del martinetto



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto