



Unità di guida per cilindro





UGPC Cuscinetto corto - Boccole a sfere

- Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato per corse brevi
- Con due boccole a sfere e raschiastelo
- Materiali:
 - Corpo: alluminio anodizzato
 - Boccole sfere: plastica,
 - Raschiastelo in gomma nitrilica
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max: 2m/s



Diagrammi dei carichi:



Carichi per un sistema formato da 2 colonne

Carico statico o carico dinamico

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØC (Ø colonna)	ØD	L	E	ØM	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGPC-10A	10	30	59	23	M4	0,10	68,55 €
UGPC-12A	12	35	63	27	M5	0,14	72,32 €
UGPC-16A	16	40	67	32	M5	0,18	82,51 €
UGPC-20A	20	50	75	39	M6	0,31	95,06 €
UGPC-25A	25	55	90	45	M6	0,44	115,67 €


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PCS_PA6

, 12.7mm (DIN 08B-1)



ACL-PR

Elementi di giunzione,
Collegamento a 90°




MCL

Manicotto cilindrico
maschiato, Cilindrico -
acciaio




FF40

Riduttore ad alberi
paralleli, da 59 a 210



RPPM

Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP14
Poliuretano armatura
in acci...



PRF-SCREEN-1

Screen support, Basic
support



ZG125

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



SHA_PTR

Volantino pieno,
Poliammide



GMC_GMK_BR

Morsetto porta guide,
Piatto o tondo



BTE

Tenditore automatico
universale, Per



PRF_RR

Elementi di giunzione,
Piastra di raccordo



BEAB

Manopola, stella,
antibatterico

Prodotti correlati



UGCG

Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



UGPL

Unità di guida per
cilindrico, Cuscinetto
lungo



UGAC_UGET

Guida per cilindrico,
Ghiera per stelo
filettato del
martinetto



UGAC_UGET

Guida per cilindrico,
Giunto per stelo
filettato del
martinetto