






Unità di guida per cilindro

Cuscinetto lungo - Boccole a sfere UGPL


- Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato
- Con due boccole a sfere e raschiastelo
- Materiali:
 - Corpo: alluminio anodizzato
 - Boccole a sfere: plastica,
 - Raschiastelo in gomma nitrilica
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 2m/s



Diagrammi dei carichi:



Carichi per un sistema formato da 2 colonne



Carico statico o carico dinamico

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	ØC (Ø colonna)	L	A	B	ØD	E	E2	G	H	Massa	
										(kg)	Prezzo unit.
UGPL-12A	12	110	30	29	M5	27	19,1	50	22	0,21	92,52 €
UGPL-16A	16	125	35	34	M5	32	22,6	60	27	0,30	104,50 €
UGPL-20A	20	140	40	39	M6	39	27,6	70	30	0,42	117,18 €
UGPL-25A	25	160	50	49	M6	45	31,8	80	38	0,78	142,92 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



YG1

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



DOMI50

Accessori di
collegamento, Piastra



DPAR_DKON

Piedino antivibrante
parabolico, Acciaio



PSP

Accessori per
pannello, Profilo
supporto per pannelli



BAP25

Anello di bloccaggio,
Ø25 - Ø40



SME

Testa a snodo
maschio, Inox / PTFE



PAMF120

Articolato fissabile
foot, pressed bolt-
down base Ø 120, Ø
120



BOX-WM

Rondella semplice -
DIN125, Valigetta di
rondelle acciaio



DOG319

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 4 a 9
Nm



PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Rotella
liscia



PR40

Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
40



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



UGCG

Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



UGPC

Unità di guida per
cilindrico, Cuscinetto
corto