






# Unità di guida per cilindro

## Cuscinetto lungo - Boccole a sfere UGPL


- Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato
- Con due boccole a sfere e raschiastelo
- Materiali:
  - Corpo: alluminio anodizzato
  - Boccole a sfere: plastica,
  - Raschiastelo in gomma nitrilica
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 2m/s



### Diagrammi dei carichi:



Carichi per un sistema formato da 2 colonne



Carico statico o carico dinamico

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta


Codice	ØC (Ø colonna)	L	A	B	ØD	E	E2	G	H	Massa	
										(kg)	Prezzo unit.
UGPL-12A	12	110	30	29	M5	27	19,1	50	22	0,21	92,52 €
UGPL-16A	16	125	35	34	M5	32	22,6	60	27	0,30	104,50 €
UGPL-20A	20	140	40	39	M6	39	27,6	70	30	0,42	117,18 €
UGPL-25A	25	160	50	49	M6	45	31,8	80	38	0,78	142,92 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MPE  
Distanziatore  
esagonale, Acciaio



RPP5  
Cinghia di  
trasmissione RPP,  
RPP5



M0  
Ruote per viti senza  
fine, Bronzo



LVT  
Mini martinetto  
motorizzato 1A, 1  
ampere



BLHB40  
Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a  
10.3 Nm



HBM  
Guida su semi-binari,  
Boccola di regolazione



GGB  
Dado ad alette, Cieco



RAGFLOW  
Rotaia a rulli  
Floway2®, Rotaia a  
rulli



E15  
Riduttore a rinvio  
angolare, da 0.40 a  
10.3 Nm



ADL\_M  
Anello di  
sollevamento, Inox



SHA  
Volantin pieno,  
Poliammide



LQT  
Chiusura a sfera,  
Chiusura rapida

## Prodotti correlati



UGCG  
Unità di guida per  
cilindrico, Colonna di  
guida



UGPC  
Unità di guida per  
cilindrico, Cuscinetto  
corto