






Unità di guida per cilindro

Cuscinetto lungo - Boccole a sfere UGPL


- Consente di realizzare guide a 1, 2, 3 o 4 colonne all'interasse desiderato
- Con due boccole a sfere e raschiastelo
- Materiali:
 - Corpo: alluminio anodizzato
 - Boccole a sfere: plastica,
 - Raschiastelo in gomma nitrilica
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 2m/s



Diagrammi dei carichi:



Carichi per un sistema formato da 2 colonne



Carico statico o carico dinamico

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	ØC (Ø colonna)	L	A	B	ØD	E	E2	G	H	Massa	
										(kg)	Prezzo unit.
UGPL-12A	12	110	30	29	M5	27	19,1	50	22	0,21	92,52 €
UGPL-16A	16	125	35	34	M5	32	22,6	60	27	0,30	104,50 €
UGPL-20A	20	140	40	39	M6	39	27,6	70	30	0,42	117,18 €
UGPL-25A	25	160	50	49	M6	45	31,8	80	38	0,78	142,92 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PSG255
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316




ADL_F
Anello di
sollevamento, Acciaio



RDE-B
Rondella di tenuta
Hygienic Usit®,
Stainless steel - EPDM
blu



CHAFR-MINI
Cerniera, A frizione



TSM T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



CRM
Cremagliera in nylon
stampato, Nylon



KH
Manicotto a sfere,
Leggera




CLB_T
Maniglia a ripresa -
maschio, Zamak



CHT
Motore AC asincrono
trifase, 1.1 a 1.85kW



S4
Pignone a catena -
Inox, 4mm



G1
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



RURp
Ruota fissa con
piastra, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra
scorre...

Prodotti correlati



UGCG
Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



UGPC
Unità di guida per
cilindrico, Cuscinetto
corto