



Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWC con ruote a V
- Profilo guida a U in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza ± 2 mm

Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo unit.
UTK0-PWR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,30	46	-	100,47 €
UTK1-PWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,50	92	✓	109,53 €
UTK2-PWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,93	243	✓	159,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura in acciaio



MFB_MHB

Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
1.5:1



F7-SN

Visualizzatore
multifunzione,
Supporto snodato



CHAR7530

Cerniera a molla,
saldabile



LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



DP

Spina cilindrica ,
standard ISO 2338



LACM_SS

Leva a camma inox,
Femmina



RHTplss

Ruota alte
temperature, fino a
200kg



AT10-BAR

Barra dentata, AT10



CLB_M

Maniglia a ripresa,
Zamak



MSP23

Inserto con piastrina a
incollare



SHSS

Vite a spalla inox 416,
Inox 416 pretrattato

Prodotti correlati



UTKpwc

Guida lineare
Utilitrack®, Ruota a V
- rivestimento
polimero



UTKpwr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



UTKpwc

Guida lineare
Utilitrack®, Ruota a V
- rivestimento
polimero