



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWC con ruote a V
- Profilo guida a U in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza  $\pm 2$ mm

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo unit.
UTK0-PWR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,30	46	-	100,47 €
UTK1-PWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,50	92	✓	109,53 €
UTK2-PWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,93	243	✓	159,98 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ES  
Bipod support base,  
Plastic



AC  
Piastrina di riscontro,  
12mm



MHWC  
Giunto flessibile a  
dischi doppi, Disco  
doppio



SLB  
Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8



ZG4  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



CHAsb28  
Cerniera senza perno  
in rotoli, Cerniera in  
polimero



NK27  
Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 27 mm



RJUM05  
Supporto per boccia  
Drylin R®, Chiuso -  
Lungo



AC156-157  
Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm



UTKpwr  
Guida lineare  
Utilitrack®, Profilo  
guida a V



ES  
Simple support base  
(bipod), Plastic



SH1  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)

## Prodotti correlati



UTKpwc  
Guida lineare  
Utilitrack®, Ruota a V  
- rivestimento  
polimero



UTKpwr  
Guida lineare  
Utilitrack®, Profilo  
guida a V



UTKpwc  
Guida lineare  
Utilitrack®, Ruota a V  
- rivestimento  
polimero