



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWC con ruote a V
- Profilo guida a U in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza  $\pm 2\text{mm}$

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo unit.
UTK0-PWR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,30	46	-	100,47 €
UTK1-PWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,50	92	✓	109,53 €
UTK2-PWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,93	243	✓	159,98 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



E60

Riduttore a rinvio  
angolare, da 4.50 a  
62 Nm



PARF110

Piede senza snodo,  
Piede snodato  
oscillante fissabile  
Ø110



BOX-SHNA

Dado esagonale -  
DIN934, Valigetta di  
dadi acciaio



PTR

Pignone tendicatenena,  
Per applicazioni  
correnti



PAT123

Piede snodato con  
base lamiera Ø123, Ø  
123



PLM-C

Magnete piatto di  
fermo, Magnete di  
fermo piatto



BOX-TOR-DRING

Valigetta di  
guarnizioni toriche in  
nitrile, Flange seals



NIN

Dado autofrenante ,  
Acciaio



PHG05

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,




SFWR

Supporto per  
estremità dell'albero,



SHA\_PT

Volantino pieno,  
Poliammide



RIMtce

Ruota di livellamento,  
Con foro centrale

## Prodotti correlati



UTKpwc

Guida lineare  
Utilitrack®, Ruota a V  
- rivestimento  
polimero



UTKpwrr

Guida lineare  
Utilitrack®, Profilo  
guida a V



UTKpwc

Guida lineare  
Utilitrack®, Ruota a V  
- rivestimento  
polimero