



Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWC con ruote a V
- Profilo guida a U in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza $\pm 2\text{mm}$

Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo unit.
UTK0-PWR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,30	46	-	100,47 €
UTK1-PWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,50	92	✓	109,53 €
UTK2-PWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,93	243	✓	159,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ACL-PL

Elementi di giunzione,
Plastra di fissaggio -
86x86 mm



PRF1945

Profilato alluminio
standard, 19 x 45 mm



CHAepac

Square decorative
screwed hinges,
carbon fibre
reinforced



CHAuss

Cerniera ad avvitare,
270°



BOX-TOR-INCH

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, For fasteners
and fitting



LWL

Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Binario -
da 514 N a 16700 N



PTA80ssEB

Piede snodato con
base stampata Ø80,
10000N



SHW

Rondella semplice ,
Acciaio



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1




PF60

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm



HTD5M_15

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Acciaio



CYS

Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472

Prodotti correlati



UTKpwc

Guida lineare
Utilitrack®, Ruota a V
- rivestimento
polimero



UTKpwr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



UTKpwc

Guida lineare
Utilitrack®, Ruota a V
- rivestimento
polimero