Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO UTKPWR

- ***Componente complementare dei carrelli UTK-PWC con ruote a V***
- *Profilo guida a U in lega di alluminio 6063-T6*
- *Peso ridotto*
- *Tolleranza di lunghezza ± 2mm*

Opzione

- *Lunghezza max profilo guida: 3600mm*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	N M (lamatura)	Ø x prof. (Ø foro)	T	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo unit.
UTK0-PWR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,30	46	-	100,47 €
UTK1-PWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,50	92	✔	109,53 €
UTK2-PWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,93	243	✔	159,98 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


gt64

Chiusura a farfalla, Tolleranze di montaggio normali


PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...


PSEC

Maniglia a ponte di sicurezza, Termoplastica


TPR

Madrevite a passo lungo, Madrevite sola-fino a 40mm di corsa per rot...


ACL-PR

Elementi di giunzione, Collegamento a 90°


HTD5M_25

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio o alluminio


PRF_CLIP_45

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...


MBEX

Riduttore manuale, Manovella estremità esagonale


NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e


PAMF100EB

Piede snodato con base stampata


M1

Vite senza fine , Acciaio non temprato


CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare, Aperura 180°

Prodotti correlati


UTKpwc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota a V - rivestimento polimero


UTKpwrr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V


UTKpwc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota a V - rivestimento polimero