



Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWRR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWCR con perno folle
- Profilo guida a V in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza $\pm 2\text{mm}$

Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK0-PWRR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,29	47	100,71 €
UTK1-PWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,43	94	109,79 €
UTK2-PWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,80	246	160,32 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DILC
Indexing plunger with
cam, with cam



RFK38C
Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



BEAB
Manopola, stella, anti-
bacterial



SSDB
Ingranaggio conico
inox, 2:1



MSP38
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø38 con...



PGNT
Impugnatura
termoplastica a T, Con
perno filettato



Q3
Cuscinetto a doppia
corona di sfere,
Obliquo - Acciaio



R205
Molla per stampi
ISO10243, Forte




PF55
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm



FF10
Riduttore ad alberi
paralleli, da 0.78 a
3.70 Nm



TPEpbd
Ruota per profili
alluminio, Girevole
con freno



PB
Cuscinetto in plastica,
Plastica - materiale
sfere : vetro

Prodotti correlati



UTKpwcr
Guida lineare
Utilitrack®, Carrello a
rotelle - rivestimento
polimero



UTKpwr
Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



UTKpwcr
Guida lineare
Utilitrack®, Carrello a
rotelle - rivestimento
polimero