



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWRR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWCR con perno folle
- Profilo guida a V in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza  $\pm 2\text{mm}$

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK0-PWRR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,29	47	100,71 €
UTK1-PWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,43	94	109,79 €
UTK2-PWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,80	246	160,32 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CCL  
Capocorda ad occhiello, Acciaio



M1  
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



MHMEP  
Manovella ad impugnatura girevole, Prealesata



T5M T10M  
Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



VML  
Volantino a lobi, Vite di pressione



BLH40  
Rinvio angolare a L, da 3 a 10.30 Nm



CLG1  
Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



MHX  
Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - inox



PLM-20SC  
Magnete cilindrico di fermo filettato,



PRF\_CHA D  
Cerniera ad avvitare, Scardinabile



DGSA  
Testa a snodo maschio, Acciaio /



ACLEPP  
Angolare, 4 fori

## Prodotti correlati



UTKpwcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero



UTKpwr  
Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKpwcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero