



Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWRR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWCR con perno folle
- Profilo guida a V in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza $\pm 2\text{mm}$

Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK0-PWRR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,29	47	100,71 €
UTK1-PWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,43	94	109,79 €
UTK2-PWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,80	246	160,32 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



Contenitore a becco, 8mm



Spazzola al metro, Crine di cavallo nero



Giunto di collegamento, Ad angolo variabile



Spina cilindrica, standard ISO 2338




Sistema di chiusura, Blocca porta a sfera



Deceleratore, autocompensante - senza regolazione



Maniglia a ripresa, Zamak



Cerniera ad avvitare, Scardinabile



Pistoncino a molla, Da saldare - inox



Supporto con tirante ad occhio, Inox



Riduttore a ruota e vite senza fine, da 2.20 a 4.10 Nm

Prodotti correlati



Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero



Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero