



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWRR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWCR con perno folle
- Profilo guida a V in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza  $\pm 2\text{mm}$

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK0-PWRR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,29	47	100,71 €
UTK1-PWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,43	94	109,79 €
UTK2-PWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,80	246	160,32 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PSG35  
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316




AZY\_SS  
Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



PW\_PWG2  
Vite senza fine di precisione, Inox



AT5M AT10M  
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



PRZ  
Profilo supporto per catena, Profilo a Z ad incastro



AT5courroie  
Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



CFES  
Perno folle eccentrico, Eccentrico



BPLE  
Sfera portante a incastro, Leggero



AHEX  
Riduttore manuale, Barra esagonale



HLA28  
Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



TBEBASE10  
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, Economica



FF20  
Riduttore ad alberi paralleli, da 5.80 a 23 Nm

## Prodotti correlati



UTKpwcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero



UTKpwr  
Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKpwcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero