Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO **UTKPWRR**

- ***Componente complementare dei carrelli UTK-PWCR con perno folle***
- *Profilo guida a V in lega di alluminio 6063-T6*
- *Peso ridotto*
- *Tolleranza di lunghezza ± 2mm*



Opzione

- *Lunghezza max profilo guida: 3600mm*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK0-PWRR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,29	47	100,71 €
UTK1-PWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,43	94	109,79 €
UTK2-PWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,80	246	160,32 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Rotex®, elastico, acciaio



Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Piede di supporto



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



Vite senza fine, Acciaio temprato



Snodo sferico inox, Inox/PTFE



Ingranaggio conico in plastica, 1:1



Volantino a 6 lobi - boccola passante, Duroplast - Ottone



Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 nyl...



Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



Rotella per profilo alluminio, Kit di



Piede snodato semplice, Piede



Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10

Prodotti correlati



Guida lineare Utilitrack®, Carello a rotelle - rivestimento polimero



Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



Guida lineare Utilitrack®, Carello a rotelle - rivestimento polimero