



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In alluminio


HEPCO

UTKPWRR

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWCR con perno folle
- Profilo guida a V in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza  $\pm 2\text{mm}$

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK0-PWRR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,29	47	100,71 €
UTK1-PWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,43	94	109,79 €
UTK2-PWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,80	246	160,32 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



LACT\_SS

Leva a camma regolabile, Maschio



PW\_PWG1

Vite senza fine di precisione, Inox



RVM25

Riduttore manuale, Rinvio angolare



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50



WW16

Carrello Drylin® W, Carrello



VDSCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastrini di base per il blo...



T5P\_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10



VRC2

Staffa di bloccaggio 2 lati, 2 lati



ACAss

Albero scanalato Inox 304, Inox



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0,25 a



HG5-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

## Prodotti correlati



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle - rivestimento polimero