



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO

UTKSWR

- Componente complementare dei carrelli UTK-SWC con ruote a V
- Acciaio laminato, piste di scorrimento temprate
- Rugosità Ra 0,8µm
- Tolleranza di lunghezza ± 2mm

## Opzione

- Lunghezza max profilo: 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura) (Ø foro)	T	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo Unit.
UTK1-SWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,46	114	✓	265,96 €
UTK2-SWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,70	330	-	340,52 €
UTK3-SWR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,91	943	-	504,66 €


\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DKGS

Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 3Nm



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



BPPss

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox



ACLEFS

Elementi di ancoraggio, Standard




CDGamme

Molla di compressione DIN2095, DIN 2095




LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla



VP

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Acciaio



EPRF

Dado flangiato per madrevite a passo



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



DB\_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 2:1

## Prodotti correlati



UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio



UTKswrr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio