



Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO

UTKSWR

- Componente complementare dei carrelli UTK-SWC con ruote a V
- Acciaio laminato, piste di scorrimento temprate
- Rugosità Ra 0,8µm
- Tolleranza di lunghezza ± 2mm

Opzione

- Lunghezza max profilo: 3600mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura) (Ø foro)	T	P	Peso della rotaia		Prezzo Unit.	
									carrello (g)	Stock*		
UTK1-SWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,46	114	✓	265,96 €
UTK2-SWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,70	330	-	340,52 €
UTK3-SWR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,91	943	-	504,66 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HLC19

Rinvio angolare a dentatura spirooidale, Fino a 43Nm



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Ghiera per stelo filettato del martinetto



AT5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



FR

Inserti filettati, Acciaio



CLSCLP

Forcella serie corta, Corta acciaio



PSG35

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



ACLBT5

Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocco porta...



PCLA_T

Maniglia a ripresa - maschio, Plastica



VTLF

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone



PSPE22

Conical flexible shaft handlee Ø22, Black PVC



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Rotella liscia

Prodotti correlati



UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio



UTKswrr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio