



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO

UTKSWR

- Componente complementare dei carrelli UTK-SWC con ruote a V
- Acciaio laminato, piste di scorrimento temprate
- Rugosità Ra 0,8µm
- Tolleranza di lunghezza ± 2mm

## Opzione

- Lunghezza max profilo: 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura) (Ø foro)	T	Peso della		Stock*	Prezzo Unit.	
								rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)			
UTK1-SWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,46	114	✓	265,96 €
UTK2-SWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,70	330	-	340,52 €
UTK3-SWR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,91	943	-	504,66 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Banda magnetica



SDG\_SS

Supporto con tirante ad occhio, Inox



HLUT

Volantino con razze e impugnatura girevole, Alluminio



WJUM10

Pattino Drylin® W, Pattino



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 50



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 96mm a 121,7mm



PENV

Maniglia da incasso, Ad avvitare



TM\_CTM\_CTF

Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - A scatto



RPB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto



CHAupa



PRS100

Piede snodabile tutto inox Ø100, Ø 100



TFR

Tenditore rigido, Fisso

## Prodotti correlati



UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio



UTKswrr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio