Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO UTKSWR

- ***Componente complementare dei carrelli UTK-SWC con ruote a V***
- *Acciaio laminato, piste di scorrimento temprate*
- *Rugosità Ra 0,8µm*
- *Tolleranza di lunghezza ± 2mm*

Opzione

- *Lunghezza max profilo: 3600mm*






SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo Unit.
UTK1-SWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,46	114	✔	265,96 €
UTK2-SWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,70	330	-	340,52 €
UTK3-SWR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,91	943	-	504,66 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


CFC

Pressore a molla con esagono incassato, A contatto elettrico


PRS50

Piede snodato tutto inox Ø50, Ø 50


DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1


MHXred

Manicotto di riduzione, Esagonale - inox


WW16

Carrello Drylin® W, Carrello


RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP5


G-ECO25

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45


BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte


CHA

Cerniera, Robusta - Apertura 180°


LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4


M1

Vite senza fine , Plastica lavorata


EV

Terminale rapido inox per cavi,

Prodotti correlati


UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio


UTKswrr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V


UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio